

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	11 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	A0810J SCLCR/L06
Délka hlavy L_1	27 mm
Šířka hrdla L_4	8 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500