

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0608/06mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	4,2 mm
Celková délka L	100 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Délka hlavy L_1	21,5 mm
Velikost destiček	6 mm
Upínací výška L_2	7 mm
ISO kód držáku	A0608H SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Šířka hrdla L_4	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500