

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Délka hlavy L ₁	22,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Šířka hrdla L ₄	7 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A0810H SDUCR/L07
Středové přesazení L ₃	6,5 mm
Užitná hloubka T	4,4 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500