

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A1012K SDUCR/L07
Šířka hrdla L ₄	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka hlavy L ₁	27,5 mm
Celková délka L	125 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L ₂	11 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Užitná hloubka T	5,9 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500