

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Šířka hrdla L ₄	9 mm
ISO kód držáku	A1012K SDUCR/L07
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Délka hlavy L ₁	27,5 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Užitná hloubka T	5,9 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500