

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	18 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
ISO kód držáku	A1216M SDUCR/L07
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40,5 mm
Celková délka L	150 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Užitná hloubka T	4,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500