



## System pro videoinspekce EVOcam II s úhlovou LED optikou, Typ: ECO2503



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Třída artiklu	49B

### Popis

#### Provedení:

Digitální mikroskop Full-HD se skvělou živou kvalitou videozáznamů pro přesné zvětšení objektů. Různé volitelné širokouhlé a přesné objektivy umožňují zvětšení až 300× při konstantní ostrosti obrazu.

- **Brilantní videosnímky Full-HD (1080 p / 60 fps).**
- **Velký rozsah optického zvětšení od 30 : 1 s různými možnostmi zvětšení (až 300×) a 12násobným digitálním zoomem.**
- **Snadné ukládání záznamů volitelně na externí médium (USB flash) nebo volitelné softwarové řešení (Vifox). Integrované rozhraní USB3.**
- **Kvalitní optika s moderní digitální technologií.**
- **Rychlé, profesionální zpracování snímku pro spolehlivé výsledky.**
- **Integrované 8bodové LED kruhové světlo.**
- **Kvalitní varianty stativů pro přesnost a stabilitu.**
- **24palcový monitor Full HD se vstupem HDMI.**

Stolní stativ.

#### Použití:

System pro videoinspekce pro příjem zboží, výrobu a vývoj. Velký, do detailu přesný obraz pro stacionární pracoviště a pro současné prohlížení několika uživateli.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 24palcového barevného monitoru Full-HD, USB flash.

**Zvláštní příslušenství:**

Ovládací konzole EVO Cam II č. 491898, LED prosvětlení, WiFi adaptér a další objektivy (0,45 × / 1,00 ×). Posuvný stůl 100 × 100.

---

**Technický popis**

Stativ	Stolní stativ
Zvětšení (xnásobné) při kolmém pohledu	28 - 151
Zvětšení (xnásobné) při šikmém pohledu	19 - 105
Pracovní vzdálenost při kolmém pohledu	56,5 mm
Rozlišení jednotlivého snímku maximálně	1920×1080 px
Rozlišení živého obrazu maximálně	1920×1080 px
Hmotnost	23,5 kg
Pracovní vzdálenost při šikmém pohledu	35,5 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	System pro videoinspekce

---

**Příslušenství**

Ovládací konzole EVOcam II Typ ECX155	491898 ECX155
---------------------------------------	---------------