



System pro videoinspekce EVOcam II s úhlovou LED optikou, Typ: ECO2504



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

Digitální mikroskop Full-HD se skvělou živou kvalitou videozáznamů pro přesné zvětšení objektů. Různé volitelné širokouhlé a přesné objektivy umožňují zvětšení až 300× při konstantní ostrosti obrazu.

- **Brilantní videosnímky Full-HD (1080 p / 60 fps).**
- **Velký rozsah optického zvětšení od 30 : 1 s různými možnostmi zvětšení (až 300×) a 12násobným digitálním zoomem.**
- **Snadné ukládání záznamů volitelně na externí médium (USB flash) nebo volitelné softwarové řešení (Vifox). Integrované rozhraní USB3.**
- **Kvalitní optika s moderní digitální technologií.**
- **Rychlé, profesionální zpracování snímku pro spolehlivé výsledky.**
- **Integrované 8bodové LED kruhové světlo.**
- **Kvalitní varianty stativů pro přesnost a stabilitu.**
- **24palcový monitor Full HD se vstupem HDMI.**

Víceosý sloupkový stativ pro (bez základní desky), zaostřovací modul.

Použití:

System pro videoinspekce pro příjem zboží, výrobu a vývoj. Velký, do detailu přesný obraz pro stacionární pracoviště a pro současné prohlížení několika uživateli.

Rozsah dodávky:

Včetně 24palcového barevného monitoru Full-HD, USB flash.

Zvláštní příslušenství:

Ovládací konzole EVO Cam II č. 491898, LED prosvětlení, WiFi adaptér a další objektivy (0,45 × / 1,00 ×). Základní deska č. 491889.

Technický popis

Stativ	Sloupkový stativ
Zvětšení (xnásobné) při kolmém pohledu	28 - 151
Hmotnost	35,5 kg
Pracovní vzdálenost při šikmém pohledu	35,5 mm
Rozlišení živého obrazu maximálně	1920×1080 px
Rozlišení jednotlivého snímku maximálně	1920×1080 px
Zvětšení (xnásobné) při šikmém pohledu	19 - 105
Pracovní vzdálenost při kolmém pohledu	56,5 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	System pro videoinspekce

Příslušenství

Ovládací konzole EVOCam II Typ ECX155	491898 ECX155
Základní deska pro sloupkový stativ	491889