



## System pro videoinspekce EVOCam II, Typ: ECO2502



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	491895 ECO2502
GTIN	2050001956828
Třída artiklu	49B

### Popis

#### Provedení:

Digitální mikroskop Full-HD se skvělou živou kvalitou videozáznamů pro přesné zvětšení objektů. Různé volitelné širokouhlé a přesné objektivy umožňují zvětšení až 300× při konstantní ostrosti obrazu.

- **Brilantní videosnímky Full-HD (1080 p / 60 fps).**
- **Velký rozsah optického zvětšení od 30 : 1 s různými možnostmi zvětšení (až 300×) a 12násobným digitálním zoomem.**
- **Snadné ukládání záznamů volitelně na externí médium (USB flash) nebo volitelné softwarové řešení (Vifox). Integrované rozhraní USB3.**
- **Kvalitní optika s moderní digitální technologií.**
- **Rychlé, profesionální zpracování snímku pro spolehlivé výsledky.**
- **Integrované 8bodové LED kruhové světlo.**
- **Kvalitní varianty stativů pro přesnost a stabilitu.**
- **24palcový monitor Full HD se vstupem HDMI.**

Víceosý sloupkový stativ pro (bez základní desky), zaostřovací modul.

#### Použití:

System pro videoinspekce pro příjem zboží, výrobu a vývoj. Velký, do detailu přesný obraz pro stacionární pracoviště a pro současné prohlížení několika uživateli.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 24palcového barevného monitoru Full-HD, USB flash.

Objektiv 0,62×.

#### Zvláštní příslušenství:

Ovládací konzole EVO Cam II č. 491898, LED prosvětlení, WiFi adaptér a další objektivy (0,45 × / 1,00 ×). Objektivy (4 dioptrie / 5 dioptrií).  
Základní deska č. 491889.

## Technický popis

Stativ	Sloupkový stativ
Rozlišení jednotlivého snímku maximálně	1920×1080 px
Ø objektivu	55 mm
Rozlišení živého obrazu maximálně	1920×1080 px
Hmotnost	35 kg
Pracovní vzdálenost	106 mm
Zvětšení (xnásobné)	3,1 - 93
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	System pro videoinspekce

## Příslušenství

Základní deska pro sloupový stativ	491889
Ovládací konzole EVOCam II Typ ECX155	491898 ECX155