

Honeywell**Pár rukavic Polytril™, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094370 9 |
| GTIN | 3603835500058 |
| Třída artiklu | 09A |

Popis**Provedení:**

Polytril™. Rukavice s nitrilovým povlakem k manipulaci drobných dílů v mastném, vlhkém a špinavém prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Označení výrobce | Polytril |
| Bez DMF | ne |
| Využití v olejnatém prostředí | velmi dobré |
| Hmat | dobré |
| Využití v mokřém prostředí | dobré |
| Materiál povlaku | nitrilový |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Prodyšnost | dobré |
| Tepelná ochrana | není k dispozici |
| Přizpůsobení tvaru | velmi dobré |
| Velikost rukavice | 9 |
| Řada | Polytril™ |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Obsah | 10 |
| Vlastnost rukavice | šetrné k pokožce alergiků |
| Vlastnost rukavice | Bez DMF |
| EN 388 | 4121X |
| Materiál nosiče | Polyamid |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Allround |
| Délka | 220 - 260 mm |
| Barva | bílá / šedá |
| Hmotnost | 36-50 g |
| Technologie pletení | 13G |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | 1 |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |