



Trhač matic, Pro matice: M18-M30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	884900 M18-M30
GTIN	4021176111501
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

K trhání neuvolnitelných nebo přezlých matic (jakostní třídy 5 – 10) hydraulickým lisem bez poškození dřívku šroubu. Díky dvojitému zalomení lze pracovat i na obtížně přístupných místech. S kaleným břitem dláta. Ovládání dotahováním tlačného šroubu. Po roztržení matice tlačný šroub opět vyšroubujte a trhačí dláto zatlačte až na doraz. Vel. M18 – M30 pro šrouby z ušlechtilé oceli do M30 u jakosti 8, až M24 u jakosti 10.

Upozornění:

Tlačný šroub smí být u vel. M4 – M14 dotahován silou **maximálně 60 Nm**, ve vel. M14 – M24 **maximálně 70 Nm** a ve vel. M18 – M30 **maximálně 50 Nm**. Překročení utahovacích momentů je zakázáno a může způsobit poškození nástroje a nehody.

Technický popis

Pro matice	M18-M30
Celková délka bez tlačného vřetena	210 mm
Rozsah upnutí	27 - 46 mm
Šířka břitu dláta	37 mm

Druh produktu

Trhače matic

Příslušenství

Náhradní dláto Pro matice M18-M30

884910 M18-M30