

**Přídavný regál s policemi, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police:  
2000/1000mm****Údaje o objednávce**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 990502 2000/1000 |
| GTIN           | 4004514202680    |
| Třída artiklu  | 96P              |

**Popis****Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

|  |                  |
|--|------------------|
| Počet profilových rámců  | 1                |
| Nástavba regálu  | Doplňkový regál  |
| Šířka montážního rozměru přídatného regálu                               | 1006 mm          |
| Výška regálů   | 2000 mm          |
| Počet polic  | 5                |
| Hloubka polic  | 400 mm           |
| Hloubka regálu   | 400 mm           |
| Police šířka   | 1000 mm          |
| Maximální zatížení pole  | 1300 kg          |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg           |
| Tloušťka police  | 25 mm            |
| Výškové nastavení v rastru   | 25 mm            |
| Provedení montáže  | Nástrčný regál   |
| Materiál   | pozinkované      |
| Atribut názvu produktu   | Hloubka 400 mm   |
| Druh produktu  | Regál s policemi |

## Příslušenství

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované<br>Výška × hloubka 500X400 mm | 990581 500X400  |
| Sada křížových vzpěr Vhodné pro šířku regálu 750/1000 mm                            | 990855 750/1000 |
|   | 990581 200X400  |

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 200X400 mm

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 400X400 mm

990581 400X400

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 300X400 mm

990581 300X400

Police, pozinkovaná Šířka×hloubka 1000X400 mm

990580 1000X400

Upínací patka

990852