

**Pár rukavic 03410, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094423 8 |
| GTIN | 4260144424988 |
| Třída artiklu | 09H |

Popis**Provedení:**

Robustní rukavice, nitrilově povlakované bavlněné rukavice (jersey) pro středně těžké a těžké aplikace. Výrazně delší životnost než těžké kožené rukavice a robustnější a pružnější než rukavice z PVC. Účinná ochrana před tukem a olejem. Vhodné zejména pro odlitky z hrubé litiny, plastové tvarové díly, tyčovou ocel, plech, vysokovýkonové kabely, stavebniny, surové dřevo. 03410. S nápletem a 3/4 povlakem pro zachování lepší prodyšnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|-----------|
| Přizpůsobení tvaru | dobré |
| Bez DMF | ano |
| Materiál povlaku | nitrilový |
| Velikost rukavice | 8 |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Hmat | průměrné |
| Tepelná ochrana | není k dispozici |
| Bez silikonu | ano |
| Využití v mokrém prostředí | velmi dobré |
| Využití v olejnatém prostředí | průměrné |
| Prodyšnost | průměrné |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Obsah | 12 |
| EN 388 | 4221X |
| Materiál nosiče | bavlna |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | 3/4 povlak |
| Rozsah použití | Heavy Duty |
| Barva | modrá / přírodní |
| Hmotnost | 40,8 g |
| Použití | vícerázové |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |