



Pár rukavic KryTech 579, Velikost rukavice: 7



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094465 7
GTIN	3245425791271
Třída artiklu	06D

Popis

Provedení:

KryTech 579. Na velmi jemné práce v minimálně zašpiněném a suchém pracovním prostředí. Prsty jsou v nich hbité a skvěle citlivé na dotek. **Prodyšný materiál absorbující pot.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Bez DMF	ne
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Velikost rukavice	7
Prodyšnost	dobré
Materiál povlaku	PU

Tepelná ochrana	není k dispozici
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Hmat	velmi dobré
Bez silikonu	ano
Využití v mokřem prostředí	průměrné
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Přizpůsobení tvaru	dobré
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	96
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	4342B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / bílá
Hmotnost	25 g
Délka	220 - 270 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání