

**Základní regál s policemi, Hloubka 500 mm, Výška / šířka police:  
2500/1300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990504 2500/1300
GTIN	4004514217592
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

**Popis:****Montážní rozměry:**

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

**Použití:**

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

**Rozsah dodávky:**

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

**Upozornění:**

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Počet polic	6
Počet profilových rámců	2
Šířka montážního rozměru základního regálu	1360 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Výška regálů	2500 mm
Hloubka polic	500 mm
Hloubka regálu	500 mm
Police šířka	1300 mm
Maximální zatížení pole	1800 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 200X500 mm	990581 200X500
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 500X500 mm	990581 500X500
Police, pozinkovaná Šířka×hloubka 1300X500 mm	990580 1300X500

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 400X500 mm

990581 400X500

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 300X500 mm

990581 300X500

Upínací patka

990852