

## Základní regál s policemi, Hloubka 600 mm, Výška / šířka police: 2000/1000mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	990508 2000/1000
GTIN	4004514202581
Třída artiklu	96P

### Popis

#### Provedení:

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

**Zatížení pole:** při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

#### Popis:

#### Montážní rozměry:

**Základní regál:** jmenovitá délka + 60 mm

**Přídavný regál:** jmenovitá délka +6 mm

**Celková hloubka rámu:** jmenovitá hloubka + 36 mm

#### Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

#### Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

#### Upozornění:

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Šířka montážního rozměru základního regálu	1060 mm
Počet polic	5
Výška regálů	2000 mm
Počet profilových rámců	2
Nástavba regálu	Základní regál
Hloubka polic	600 mm
Hloubka regálu	600 mm
Police šířka	1000 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 600 mm
Druh produktu	Regál s policemi

## Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška x hloubka 400X600 mm	990581 400X600
Police, pozinkovaná Šířka x hloubka 1000X600 mm	990580 1000X600
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška x hloubka 500X600 mm	990581 500X600

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 200X600 mm

990581 200X600

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované  
Výška × hloubka 300X600 mm

990581 300X600

Upínací patka

990852