

Honeywell**Pár rukavic Polytril™, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094370 10
GTIN	3603835500065
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Polytril™. Rukavice s nitrilovým povlakem k manipulaci drobných dílů v mastném, vlhkém a špinavém prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Bez DMF	ne
Prodyšnost	dobré
Označení výrobce	Polytril
Hmat	dobré
Využití v mokřem prostředí	dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici

Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré
Velikost rukavice	10
Materiál povlaku	nitrilový
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Řada	Polytril™
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	10
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 388	4121X
Materiál nosiče	Polyamid
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	220 - 260 mm
Barva	bílá / šedá
Hmotnost	36-50 g
Technologie pletení	13G
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice