

**Přídavný regál s policemi, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police:
2000/1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990542 2000/1000
GTIN	4004514202963
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:**Montážní rozměry:**

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Upozornění:

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Počet polic	5
Počet profilových rámců	1
Šířka montážního rozměru přídatného regálu	1006 mm
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Výška regálů	2000 mm
Hloubka polic	400 mm
Hloubka regálu	400 mm
Police šířka	1000 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	250 kg
Tloušťka police	40 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi

Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška x hloubka 210X400 mm	990583 210X400
Police, pozinkovaná Šířka x hloubka 1000X400 mm	990582 1000X400
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška x hloubka 510X400 mm	990583 510X400

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované
Výška × hloubka 310X400 mm

990583 310X400

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované
Výška × hloubka 410X400 mm

990583 410X400

Upínací patka

990852