

**Přídavný regál s policemi, Hloubka 800 mm, Výška / šířka police:
2000/1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990514 2000/1000
GTIN	4004514222350
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 150 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:**Montážní rozměry:**

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Upozornění:

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Šířka montážního rozměru přídavného regálu	1006 mm
Výška regálů	2000 mm
Počet polic	5
Počet profilových rámců	1
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Hloubka polic	800 mm
Hloubka regálu	800 mm
Police šířka	1000 mm
Maximální zatížení pole	1300 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 800 mm
Druh produktu	Regál s policemi

Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška x hloubka 400X800 mm	990581 400X800
Police, pozinkovaná Šířka x hloubka 1000X800 mm	990580 1000X800
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška x hloubka 500X800 mm	990581 500X800

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované
Výška × hloubka 200X800 mm

990581 200X800

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované
Výška × hloubka 300X800 mm

990581 300X800

Upínací patka

990852