

**Přídavný regál s policemi, Hloubka 400 mm, Výška / šířka police:
3000/1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990542 3000/1000
GTIN	4004514203045
Třída artiklu	96P

Popis**Provedení:**

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním **zatížením polic** 250 kg na jednu polici. Úroveň skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:**Montážní rozměry:**

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Upozornění:

- **Upínací patky jsou součástí dodávky.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.**
- **Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.**

- **Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.**
- **Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Šířka montážního rozměru přídatného regálu	1006 mm
Výška regálů	3000 mm
Počet profilových rámu	1
Nástavba regálu	Doplňkový regál
Počet polic	7
Hloubka polic	400 mm
Hloubka regálu	400 mm
Police šířka	1000 mm
Maximální zatížení pole	1600 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	250 kg
Tloušťka police	40 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Materiál	pozinkované
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Regál s policemi

Příslušenství

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 310X400 mm	990583 310X400
Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované Výška × hloubka 510X400 mm	990583 510X400
	990583 410X400

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované
Výška × hloubka 410X400 mm

Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované
Výška × hloubka 210X400 mm

990583 210X400

Police, pozinkovaná Šířka×hloubka 1000X400 mm

990582 1000X400

Upínací patka

990852