

Honeywell**Pár rukavic Polytril™ Top, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094440 10
GTIN	3603835500201
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Polytril™ Top. Rukavice s **celonitrilovým povlakem přes zápěstí** pro těžké práce v mokřém a olejovitém prostředí. Díky tmavému zabarvení velmi necitlivé vůči nečistotám. Vhodné zejména pro montážní práce v olejovitém a mastném prostředí, venkovní práce za vlhka, stavebnictví.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tepelná ochrana	není k dispozici
Přizpůsobení tvaru	dobré
Využití v mokřém prostředí	velmi dobré
Prodyšnost	není k dispozici
Hmat	dobré
Materiál povlaku	nitrilový

Velikost rukavice	10
Bez DMF	ne
Označení výrobce	Polytril Top
Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré
Řada	Polytril™
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	10
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	4121X
Materiál nosiče	Polyamid
Povlak	Nitril
varianta povlaku	plný povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Délka	230 - 270 mm
Barva	černý
Hmotnost	50-70 g
Technologie pletení	13G
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice