

**Pár rukavic Sahara® 100, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094413 7 |
| GTIN | 4008198710073 |
| Třída artiklu | 04Q |

Popis**Provedení:**

Sahara® 100. Rukavice z bavlněného úpletu s nápletem a nitrilovým povlakem 3/4 pro bezpečnou a pohodlnou ochranu při pracích s zaolejovanými a mokkými díly. **Oeko-Tex Standard 100** a vhodné dle EU 1935/2004 pro **manipulaci s potravinami**. Vhodné zejména pro práce s mokkými a zaolejovanými díly, zámečnické, zahradní práce, stavebnictví.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Hmat | průměrné |
| Označení výrobce | Sahara 100 |
| Využití v mokřím prostředí | velmi dobré |
| Využití v olejnatém prostředí | průměrné |

| | |
|------------------------------|--|
| Přizpůsobení tvaru | dobré |
| Prodyšnost | průměrné |
| Tepelná ochrana | není k dispozici |
| Bez DMF | ano |
| Velikost rukavice | 7 |
| Materiál povlaku | nitrilový |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Obsah | 13 |
| Vlastnost rukavice | Bez DMF |
| Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny |
| Vlastnost rukavice | bezlatexové |
| Elektrostatické vlastnosti | 0,9 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 |
| EN 388 | 3111X |
| Materiál nosiče | bavlna |
| Povlak | Nitril |
| varianta povlaku | 3/4 povlak |
| Rozsah použití | Allround |
| Délka | 240 - 260 mm |
| Barva | žlutá |
| Hmotnost | 81 g |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | 1 |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |