


**Krakorcový regál, oboustranný, Hloubka 2×600 mm, Šířka regálu: 3750mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 991718 3750   |
| GTIN           | 2050001760685 |
| Třída artiklu  | 97K           |

**Popis****Provedení:**

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

**Popis:****Montážní rozměry:**

Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).

Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

**Rozsah dodávky:**

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.

**Lakování:**

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

**Upozornění:**

- Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.
- Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.
- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Osová vzdálenost = šířka police              | 1250 mm                 |
| Výška regálů                                 | 2500 mm                 |
| Počet regálových stojanů                     | 4                       |
| Počet regálových polí                        | 3                       |
| Šířka regálu                                 | 3750 mm                 |
| Montážní rozměr                              | 3814 mm                 |
| Počet úrovní                                 | 10                      |
| Počet krakorců oboustranně                   | 32                      |
| Krakorec nosnost                             | 400 kg                  |
| Krakorcový regál výška                       | 2500 mm                 |
| Výškové nastavení v rastru                   | 100 mm                  |
| Provedení montáže                            | příšroubované krakorce, |
| Krakorec hloubka                             | 400-600 mm              |
| Volba barev                                  | RAL 5010, 2004          |
| Atribut názvu produktu                       | Hloubka 2×600 mm        |
| Hloubka obou stran                           | 600 mm                  |
| Nosnost každého ramena                       | 400 kg                  |
| Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně | 4000 kg                 |
| Druh produktu                                | Krakorcový regál        |