

**Garant**

**Přídavný regál na těžké náklady s 1 sloupkovým rámem, Užiténá hloubka 1 350 mm, Výška: 2000mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993010 2000
GTIN	4045197521866
Třída artiklu	91W

**Popis****Provedení:**

Sloupkový rám z profilu C, šířka 100 mm. S montážními otvory v rastru 50 mm pro zavěšení výsuvných polic. Zamykáč tyč (blokování vytažení jednotlivých zásuvek), horní police a zadním stěna (4dílná pro vel. 2000, 5dílná pro vel. 2500).

**Použití:**

K osazení výsuvnými policemi č. 993101; 993111, a také bočními stěnami č. 993260; 993270, křídlovými dveřmi č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 – 993316.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

**Technický popis**

Maximální osazení policemi / výsuvnými policemi	3
Užitná výška	1890 mm
Zatížení pole (jednotlivé pole)	4000 kg
Nosnost čelní police	500 kg
Výška	2000 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	4000 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 1 350 mm
Šířka	1020 mm
Hloubka	1370 mm
Užitná šířka	920 mm
Užitná hloubka	1350 mm
Skladování palet	Skladování palet na délku
Druh produktu	Regál na těžké zboží