

Hliníková vana, Hloubka: 500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	991723 500
GTIN	2050001760791
Třída artiklu	960

Popis

Provedení:

Plechové vany z hliníku. Nosnost jedné vany max. 40 kg. Na spodní straně je přivařená lišta ve tvaru U pro aretaci a vyztužení. Boční ohranění vysoké 30 mm. Plechové vany jsou nelakované.

Vhodné pro:

Krakovcové regály č. 991711 – 991718, jednotlivé krakovce č. 991720.

Technický popis

Vysoké ohranění na podélné straně	30 mm
Šířka	1250 mm
Hloubka	500 mm
Oblast použití	Kragarmregal
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	40 kg
Materiál	hliník
Druh produktu	Úložná vana