

Garant**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967100 140
GTIN	4045197694171
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Zcela z oceli, zápusťkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Text upoutávky:

Ochranné tlumicí podložky.

Ražená stupnice rozsahu otevření.

Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.

Silné čelisti pro upínání trubek.

Výhoda:

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otvírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Hmotnost	19 kg
Rozsah upnutí	200 mm
Hloubka upnutí	95 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1 – 2.3/4 palec
Šířka čelistí	140 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 140 mm	967150 140
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 140 mm	967565 140
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 140	967140 140
Podložka pod svěrák	967330
Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110 Vhodné pro svěrák vel. 140	967520 140