


## Krakorcový regál, jednostranný, Hloubka 500 mm, Šířka regálu: 6250mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	991712 6250
GTIN	2050001760500
Třída artiklu	960

### Popis

#### Provedení:

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

#### Popis:

##### Montážní rozměry:

Počet polí  $\times$  rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).

Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

##### Rozsah dodávky:

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.

##### Lakování:

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

##### Upozornění:

- **Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.**
- **Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

### Technický popis

Osová vzdálenost = šířka police	1250 mm
---------------------------------	---------

Počet regálových stojanů	6
Počet regálových polí	5
Montážní rozměr	6314 mm
Počet úrovní	5
Šířka regálu	6250 mm
Počet krakorců jednostranně	24
Výška regálů	2500 mm
Krakorec nosnost	400 kg
Krakorcový regál výška	2500 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Provedení montáže	Přišroubované krakorce
Krakorec hloubka	400-600 mm
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Hloubka jedné strany	500 mm
Nosnost každého ramena	400 kg
Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně	2000 kg
Druh produktu	Krakorcový regál