


**Garant**

**Základní regál na těžké náklady s 2 sloupkovými rámy, Užiténá hloubka 950 mm, Výška: 2000mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993020 2000
GTIN	4045197521880
Třída artiklu	91W

**Popis****Provedení:**

Sloupkový rám z profilu C, šířka 100 mm. S montážními otvory v rastru 50 mm pro zavěšení výsuvných polic. Zamykací tyč (blokování vytažení jednotlivých zásuvek), horní police a zadní stěna (4dílná pro vel. 2000, 5dílná pro vel. 2500).

**Použití:**

K osazení výsuvnými policemi č. 993101; 993111, a také bočními stěnami č. 993260; 993270, křídlovými dveřmi č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 – 993316.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

**Technický popis**

Nosnost čelní police	500 kg
Výška	2000 mm
Maximální osazení policemi / výsuvnými policemi	3
Zatížení pole (jednotlivé pole)	4000 kg
Užitná výška	1890 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	4000 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 950 mm
Šířka	1520 mm
Hloubka	970 mm
Užitná šířka	1320 mm
Užitná hloubka	950 mm
Skladování palet	Skladování palet napříč
Druh produktu	Regál na těžké zboží