

Paralelní svěrák LEINEN-JUNIOR, Šířka čelistí: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967060 150
GTIN	2050002047471
Třída artiklu	97G

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.

Otevírání směrem dozadu. Z kvalitní šedé litiny (CG 22) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení.**

Přesné uložení vřetena; vřeteno je zcela zakryté a chráněné proti nečistotám. Vřeteno s lehkým chodem a trapézovým závitem (rychlé otevírání a zavírání čelistí). Kalené upínací čelisti, rýhované/hladké, otočné a vyměnitelné. S velkou, do roviny frézovanou kovadlinovou plochou. Při použití s otočnou deskou č. 967070 lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Rozsah upnutí	280 mm
Hmotnost	40,5 kg
Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Materiál	vysokopevnostní šedá litina (GG 22)
Hloubka upnutí	97 mm

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	25 - 65 mm
Šířka čelistí	150 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Otočná deska pro svěrákLEINEN-JUNIOR Šířka čelistí 150 mm	967070 150
Pár náhradních čelistí se šrouby, otočné, rýhované / broušené Šířka čelistí 150 mm	967080 150
Podložka pod svěrák	967330