

**Garant****Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967100 160
GTIN	4045197694188
Třída artiklu	91J

**Popis****Provedení:****Zcela z oceli, zápusťkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

**Text upoutávky:**

Ochranné tlumicí podložky.

Ražená stupnice rozsahu otevření.

Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.

Silné čelisti pro upínání trubek.

**Výhoda:**

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otvírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

## Technický popis

Rozsah upnutí	220 mm
Hloubka upnutí	110 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hmotnost	27 kg
Materiál	ocel, zápusťově kovaná
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1 – 3.1/2 palec
Šířka čelistí	160 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 160	967140 160
Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 160 mm	967150 160
Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110 Vhodné pro svěrák vel. 160	967520 160
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250