


**Krakorcový regál, jednostranný, Hloubka 600 mm, Šířka regálu: 1250mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 991713 1250   |
| GTIN           | 2050001760517 |
| Třída artiklu  | 960           |

**Popis****Provedení:**

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

**Popis:****Montážní rozměry:**

Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).

Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

**Rozsah dodávky:**

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.

**Jednostranný regál (základní regál):** 2 jednostranné stojiny vždy s 1 spodní úrovní a 4 krakorci (= 5 úložných úrovní).

**Lakování:**

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

**Upozornění:**

- **Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.**
- **Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

|  |                        |
|--|------------------------|
| Počet regálových stojanů                     | 2                      |
| Výška regálů                                 | 2500 mm                |
| Šířka regálu                                 | 1250 mm                |
| Počet úrovní                                 | 5                      |
| Montážní rozměr                              | 1314 mm                |
| Počet regálových polí                        | 1                      |
| Počet krakorců jednostranně                  | 8                      |
| Osová vzdálenost = šířka police              | 1250 mm                |
| Krakorec nosnost                             | 400 kg                 |
| Krakorcový regál výška                       | 2500 mm                |
| Výškové nastavení v rastru                   | 100 mm                 |
| Provedení montáže                            | Přišroubované krakorce |
| Krakorec hloubka                             | 400-600 mm             |
| Volba barev                                  | RAL 5010, 2004         |
| Atribut názvu produktu                       | Hloubka 600 mm         |
| Hloubka jedné strany                         | 600 mm                 |
| Nosnost každého ramena                       | 400 kg                 |
| Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně | 2000 kg                |
| Druh produktu                                | Krakorcový regál       |