


**Krakorcový regál, jednostranný, Hloubka 600 mm, Šířka regálu: 3750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991713 3750
GTIN	2050001760531
Třída artiklu	960

**Popis****Provedení:**

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

**Popis:****Montážní rozměry:**

Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).

Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

**Rozsah dodávky:**

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.

**Lakování:**

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

**Upozornění:**

- **Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.**
- **Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

**Technický popis**

Počet regálových polí	3
Šířka regálu	3750 mm
Počet úrovní	5
Počet regálových stojanů	4
Osová vzdálenost = šířka police	1250 mm
Počet krakorců jednostranně	16
Výška regálů	2500 mm
Montážní rozměr	3814 mm
Krakorec nosnost	400 kg
Krakorcový regál výška	2500 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Provedení montáže	Přišroubované krakorce
Krakorec hloubka	400-600 mm
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 600 mm
Hloubka jedné strany	600 mm
Nosnost každého ramena	400 kg
Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně	2000 kg
Druh produktu	Krakorcový regál