



Pár rukavic Sahara® 100, Velikost rukavice: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094413 8
GTIN	4008198710080
Třída artiklu	04Q

Popis

Provedení:

Sahara® 100. Rukavice z bavlněného úpletu s nápletem a nitrilovým povlakem 3/4 pro bezpečnou a pohodlnou ochranu při pracích s zaolejovanými a mokkými díly. **Oeko-Tex Standard 100** a vhodné dle EU 1935/2004 pro **manipulaci s potravinami**. Vhodné zejména pro práce s mokkými a zaolejovanými díly, zámečnické, zahradní práce, stavebnictví.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Bez DMF	ano
Využití v mokřím prostředí	velmi dobré
Přizpůsobení tvaru	dobré
Hmat	průměrné

Materiál povlaku	nitrilový
Označení výrobce	Sahara 100
Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Prodyšnost	průměrné
Velikost rukavice	8
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	13
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Elektrostatické vlastnosti	0,9 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Allround
Délka	240 - 260 mm
Barva	žlutá
Hmotnost	81 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice