

**Garant****Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967010 100
GTIN	4045197612243
Třída artiklu	91J

**Popis****Provedení:****Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.****Otevírání směrem dozadu.** Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení**. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnicích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).**S otočnou deskou;** lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Lakování:**

Stříbro-šedá.

**Technický popis**

Rozsah upnutí	145 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Materiál	vysokopevnostní litina (GG 25)
Šířka čelistí	100 mm

Druh produktu

Paralelní svěrák

**Příslušenství**Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké,  
standard Šířka čelistí 100 mm

967721 100

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250

967328 300X250

Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy,  
hladké Šířka čelistí 100 mm

967724 100

Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové,  
prizmatické Šířka čelistí 100 mm

967729 100

Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými  
svěrkami Šířka čelistí 100 mm

967711 100

Pár náhradních čelistí rýhovaných Šířka čelistí 100 mm

967040 100

Podložka pod svěrák

967330

Jednotlivá otočná deska Šířka čelistí 100 mm

967020 100

Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka  
čelistí 100 mm

967726 100

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované  
Šířka čelistí 100 mm

967722 100

Pár náhradních čelistí broušených Šířka čelistí 100 mm

967045 100

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické  
Šířka čelistí 100 mm

967723 100

Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka  
čelistí 100 mm

967727 100

Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové,  
rýhované Šířka čelistí 100 mm

967728 100