



## Pár rukavic KryTech 579, Velikost rukavice: 9



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094465 9
GTIN	3245425791295
Třída artiklu	06D

### Popis

#### Provedení:

KryTech 579. Na velmi jemné práce v minimálně zašpiněném a suchém pracovním prostředí. Prsty jsou v nich hbité a skvěle citlivé na dotek. **Prodyšný materiál absorbující pot.**

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

### Technický popis

Hmat	velmi dobré
Bez silikonu	ano
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Přizpůsobení tvaru	dobré
Velikost rukavice	9
Tepelná ochrana	není k dispozici

Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Bez DMF	ne
Materiál povlaku	PU
Prodyšnost	dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	96
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	4342B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / bílá
Hmotnost	25 g
Délka	220 - 270 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání