

Garant**Paralelní svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967030 60
GTIN	4045197612311
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.****Otvírání směrem dozadu.** Z velmi pevné litiny (GG 25) s perlitickým složením. Dlouhé a obzvláště přesné, **prizmatické přesné vedení**. Přesné uložení vřetena, vřeteno zcela zakryto trapézovým závitem, chráněno před nečistotami. Velká, rovinně frézovaná plocha kovadliny pro lehké vyrovnávání. Kalené ocelové čelisti jsou broušené a mohou být vyměněny za rýhované čelisti (viz náhradní čelisti).**Použití:**

Pro upnutí na pracovní desky.

Technický popis

Rozsah upnutí	65 mm
Rozsah upínání	0 - 53 mm
Hmotnost	2,5 kg
Materiál	vysokopevnostní litina (GG 25)

Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Šířka čelistí	60 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár náhradních čelistí broušených Šířka čelistí 60 mm	967045 60