

Garant

Přídavný regál na těžké náklady s 1 sloupkovým rámem, Užiténá hloubka 950 mm, Výška: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993030 2500
GTIN	4045197522016
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Sloupkový rám z profilu C, šířka 100 mm. S montážními otvory v rastru 50 mm pro zavěšení výsuvných polic. Zamykáč tyč (blokování vytažení jednotlivých zásuvek), horní police a zadní stěna (4dílná pro vel. 2000, 5dílná pro vel. 2500).

Použití:

K osazení výsuvnými policemi č. 993101; 993111, a také bočními stěnami č. 993260; 993270, křídlovými dveřmi č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 – 993316.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Užitná výška	2390 mm
Zatížení pole (jednotlivé pole)	4000 kg
Maximální osazení policemi / výsuvnými policemi	4
Nosnost čelní police	500 kg
Výška	2500 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	4000 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 950 mm
Šířka	1420 mm
Hloubka	970 mm
Užitná šířka	1320 mm
Užitná hloubka	950 mm
Skladování palet	Skladování palet napříč
Druh produktu	Regál na těžké zboží