

Garant**Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967010 125
GTIN	4045197612250
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.****Otvírání směrem dozadu.** Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení**. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnicích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).**S otočnou deskou;** lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Rozsah upnutí	190 mm
Směr otvírání	otvírání směrem dozadu
Materiál	vysokopevnostní litina (GG 25)
Šířka čelistí	125 mm

Druh produktu

Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 125 mm	967729 125
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 125 mm	967711 125
Jednotlivá otočná deska Šířka čelistí 125 mm	967020 125
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 125 mm	967721 125
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 125 mm	967728 125
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 125 mm	967723 125
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 125 mm	967722 125
Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka čelistí 125 mm	967726 125
Pár náhradních čelistí rýhovaných Šířka čelistí 125 mm	967040 125
Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 125 mm	967727 125
Sada magnetických svěrákových čelistí Šířka čelistí 125 mm	967702 125
Pár náhradních čelistí broušených Šířka čelistí 125 mm	967045 125
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 125 mm	967724 125
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250