

Garant**Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967120 100
GTIN	4045197612557
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Zcela z oceli, zápustkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otevírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pēchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Výhoda:

- **Klička s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klička je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Materiál	ocel, zápustkově kovaná
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu

Šířka čelistí	100 mm
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm	967728 100
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967729 100
Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967727 100
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 100 mm	967724 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm	967722 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm	967721 100
Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967726 100
Podložka pod svěrák	967330
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 100	967140 100
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm	967711 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967723 100