

Paralelní svěrák LEINEN-JUNIOR, Šířka čelistí: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967060 100
GTIN	2050002047457
Třída artiklu	97G

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.

Otevírání směrem dozadu. Z kvalitní šedé litiny (CG 22) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení.**

Přesné uložení vřetena; vřeteno je zcela zakryté a chráněné proti nečistotám. Vřeteno s lehkým chodem a trapézovým závitem (rychlé otevírání a zavírání čelistí). Kalené upínací čelisti, rýhované/hladké, otočné a vyměnitelné. S velkou, do roviny frézovanou kovadlinovou plochou. Při použití s otočnou deskou č. 967070 lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Hmotnost	12 kg
Materiál	vysokopevnostní šedá litina (GG 22)
Rozsah upnutí	140 mm
Hloubka upnutí	84 mm

Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	16 - 75 mm
Šířka čelistí	100 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěrák LEINEN-JUNIOR č. 967060 Vhodné pro svěrák vel. 100	967510 100
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 100 mm	967724 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm	967728 100
Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967727 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967723 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm	967722 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm	967721 100
Otočná deska pro svěrákLEINEN-JUNIOR Šířka čelistí 100 mm	967070 100
Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967726 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967729 100
Pár náhradních čelistí se šrouby, otočné, rýhované / broušené Šířka čelistí 100 mm	967080 100
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm	967711 100
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Podložka pod svěrák	967330