


**Krakorcový regál, oboustranný, Hloubka 2×400 mm, Šířka regálu: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991716 1250
GTIN	2050001760562
Třída artiklu	960

**Popis****Provedení:**

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

**Popis:****Montážní rozměry:**

Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).

Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

**Rozsah dodávky:**

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.

**Dvoustranný regál (základní regál):** 2 oboustranné stojiny vždy se 2 spodními úrovněmi a 8 krakorci (= 10 úložných úrovní).

**Lakování:**

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

**Upozornění:**

- **Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.**
- **Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

## Technický popis

Počet úrovní	10
Počet regálových stojanů	2
Počet krakorců oboustranně	16
Montážní rozměr	1314 mm
Šířka regálu	1250 mm
Počet regálových polí	1
Výška regálů	2500 mm
Osová vzdálenost = šířka police	1250 mm
Krakorec nosnost	400 kg
Krakorcový regál výška	2500 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Provedení montáže	příšroubované krakorce,
Krakorec hloubka	400-600 mm
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 2×400 mm
Hloubka obou stran	400 mm
Nosnost každého ramena	400 kg
Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně	4000 kg
Druh produktu	Krakorcový regál