

Garant**Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967120 120
GTIN	4045197612564
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Zcela z oceli, zápustkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pēchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Výhoda:

- **Klička s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otvírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klička je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Materiál	ocel, zápustkově kovaná
Směr otvírání	otvírání směrem dopředu

Šířka čelistí	120 mm
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 120 mm	967150 120
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 120	967140 120
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Podložka pod svěrák	967330