

Garant**Paralelní svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967030 80
GTIN	4045197612328
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.****Otevírání směrem dozadu.** Z velmi pevné litiny (GG 25) s perlitickým složením. Dlouhé a obzvláště přesné, **prizmatické přesné vedení**. Přesné uložení vřetena, vřeteno zcela zakryto trapézovým závitem, chráněno před nečistotami. Velká, rovinně frézovaná plocha kovadliny pro lehké vyrovnávání. Kalené ocelové čelisti jsou broušené a mohou být vyměněny za rýhované čelisti (viz náhradní čelisti).**Použití:**

Pro upnutí na pracovní desky.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Rozsah upnutí	100 mm
Hmotnost	7 kg
Materiál	vysokopevnostní litina (GG 25)

Rozsah upínání	0 - 60 mm
Šířka čelistí	80 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár náhradních čelistí rýhovaných Šířka čelistí 80 mm	967040 80
Pár náhradních čelistí broušených Šířka čelistí 80 mm	967045 80
Podložka pod svěrák	967330