

**Pár rukavic 03410, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094423 10
GTIN	4059904105362
Třída artiklu	09H

**Popis****Provedení:**

Robustní rukavice, nitrilově povlakované bavlněné rukavice (jersey) pro středně těžké a těžké aplikace. Výrazně delší životnost než těžké kožené rukavice a robustnější a pružnější než rukavice z PVC. Účinná ochrana před tukem a olejem. Vhodné zejména pro odlitky z hrubé litiny, plastové tvarové díly, tyčovou ocel, plech, vysokovýkonové kabely, stavebniny, surové dřevo. 03410. S nápletem a 3/4 povlakem pro zachování lepší prodyšnosti.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Bez DMF	ano
Prodyšnost	průměrné
Přizpůsobení tvaru	dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici

Velikost rukavice	10
Bez silikonu	ano
Hmat	průměrné
Materiál povlaku	nitrilový
Využití v mokřém prostředí	velmi dobré
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
EN 388	4221X
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Barva	modrá / přírodní
Hmotnost	40,8 g
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice