


Krakorcový regál, oboustranný, Hloubka 2×600 mm, Šířka regálu: 2500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991718 2500
GTIN	2050001760678
Třída artiklu	97K

Popis**Provedení:**

Stojina IPE - profily IPE 120 válcované za tepla. Krakorce profil IPE šroubované. Přivařená pojistka pro skutálení. Krakorce pro nasunovací pojistku proti skutálení na poptávku.

Popis:**Montážní rozměry:**

Počet polí × rozměr osy + 1 šířka stojanu (64 mm).

Celková hloubka = jmenovitá hloubka + 120 mm pro stojan resp. patku stojanu (platí pro jednostranné a dvoustranné regály).

Rozsah dodávky:

Všechny regály včetně horizontálních spojek a křížové vzpěry i kotvy pro ukotvení v podlaze.

Lakování:

Stojiny RAL 5010 modrá - hořec, krakorce RAL 2004 oranžová.

Upozornění:

- **Jako další rozměry jsou standardně k dodání: výšky 2000 / 3000 / 3500 mm; hloubka 750 mm; šířky 750 / 1000 mm.**
- **Krakorcové regály s odlišnými rozměry a zatížením na poptávku.**
- **Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Osová vzdálenost = šířka police	1250 mm
Počet regálových polí	2
Šířka regálu	2500 mm
Výška regálů	2500 mm
Počet úrovní	10
Montážní rozměr	2564 mm
Počet krakorců oboustranně	24
Počet regálových stojanů	3
Krakorec nosnost	400 kg
Krakorcový regál výška	2500 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Provedení montáže	příšroubované krakorce,
Krakorec hloubka	400-600 mm
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 2×600 mm
Hloubka obou stran	600 mm
Nosnost každého ramena	400 kg
Nosnost jednoho stojanu včetně spodní úrovně	4000 kg
Druh produktu	Krakorcový regál