

Garant**Paralelní svěrák s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967110 120
GTIN	4045197694195
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:**

Zcela z oceli, zápusťkově kované – zaručeně nerozbitné.

Otevírání dopředu. Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana rýhovaná, jedna strana hladká (vyměnitelné).

Text upoutávky:

Ochranné tlumicí podložky.

Ražená stupnice rozsahu otevření.

Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.

Silné čelisti pro upínání trubek.

Výhoda:

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Rozsah upnutí	150 mm
Hloubka upnutí	80 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Hmotnost	11 kg
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1 – 2,1/2 palec
Šířka čelistí	120 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 120	967140 120
Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 120 mm	967150 120
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár náhradních čelistí se šrouby pro svěrák Šířka čelistí 120 mm	967145 120
Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110 Vhodné pro svěrák vel. 120	967520 120