

Garant**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967100 100
GTIN	4045197694157
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Zcela z oceli, zápusťkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Text upoutávky:

Ochranné tlumicí podložky.

Ražená stupnice rozsahu otevření.

Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.

Silné čelisti pro upínání trubek.

Výhoda:

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otvírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

Technický popis

Hloubka upnutí	65 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hmotnost	6 kg
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Rozsah upnutí	90 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	3/4 – 1,3/4 palec
Šířka čelistí	100 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110 Vhodné pro svěrák vel. 100	967520 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm	967728 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm	967721 100
Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem Šířka čelistí svěráku 100 mm	967565 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm	967722 100
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967729 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967723 100
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 100	967140 100
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm	967711 100

Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka
čelistí 100 mm

967727 100

Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka
čelistí 100 mm

967726 100

Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy,
hladké Šířka čelistí 100 mm

967724 100