

Paralelní svěrák LEINEN-JUNIOR, Šířka čelistí: 125mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 967060 125 |
| GTIN | 2050002047464 |
| Třída artiklu | 97G |

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.

Otevírání směrem dozadu. Z kvalitní šedé litiny (CG 22) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení.**

Přesné uložení vřetena; vřeteno je zcela zakryté a chráněné proti nečistotám. Vřeteno s lehkým chodem a trapézovým závitem (rychlé otevírání a zavírání čelistí). Kalené upínací čelisti, rýhované/hladké, otočné a vyměnitelné. S velkou, do roviny frézovanou kovadlinovou plochou. Při použití s otočnou deskou č. 967070 lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Hloubka upnutí | 88 mm |
| Materiál | vysokopevnostní šedá litina (GG 22) |
| Směr otevírání | otevírání směrem dozadu |
| Hmotnost | 24 kg |
| Rozsah upnutí | 180 mm |

| | |
|---|------------------|
| Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø | 16 - 68 mm |
| Šířka čelistí | 125 mm |
| Druh produktu | Paralelní svěrák |

Příslušenství

| | |
|---|----------------|
| Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250 | 967328 300X250 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 125 mm | 967721 125 |
| Výškově stavitelný stojan pro svěrák LEINEN-JUNIOR č. 967060 Vhodné pro svěrák vel. 125 | 967510 125 |
| Otočná deska pro svěrákLEINEN-JUNIOR Šířka čelistí 125 mm | 967070 125 |
| Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 125 mm | 967729 125 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 125 mm | 967724 125 |
| Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 125 mm | 967711 125 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 125 mm | 967722 125 |
| Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 125 mm | 967727 125 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka čelistí 125 mm | 967726 125 |
| Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 125 mm | 967723 125 |
| Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 125 mm | 967728 125 |
| Pár náhradních čelistí se šrouby, otočné, rýhované / broušené Šířka čelistí 125 mm | 967080 125 |
| Podložka pod svěrák | 967330 |
| Sada magnetických svěrákových čelistí Šířka čelistí 125 mm | 967702 125 |

