

**Garant****Paralelní svěrák s vyměnitelnými čelistmi, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967110 160
GTIN	4045197694218
Třída artiklu	91J

**Popis****Provedení:****Zcela z oceli, zápustkově kované – zaručeně nerozbitné.****Otevírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pēchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.

Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana rýhovaná, jedna strana hladká (vyměnitelné).

**Text upoutávky:**

Ochranné tlumicí podložky.

Ražená stupnice rozsahu otevření.

Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.

Silné čelisti pro upínání trubek.

**Výhoda:**

- **Klíčka s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.**
- **Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.**
- **Klíčka je vyměnitelná.**
- **Ražená stupnice rozsahu otevření.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

**Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

## Technický popis

Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Hmotnost	27 kg
Hloubka upnutí	110 mm
Rozsah upnutí	220 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1 – 3.1/2 palec
Šířka čelistí	160 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

## Příslušenství

Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967100 / 7110 Vhodné pro svěrák vel. 160	967520 160
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Upínací systém s výkyvnou čelistí Šířka čelistí 160 mm	967150 160
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 160	967140 160
Pár náhradních čelistí se šrouby pro svěrák Šířka čelistí 160 mm	967145 160
Podložka pod svěrák	967330