

Garant

Roleta pro základní regál, Užitná hloubka 950 mm, Vhodné pro výšku regálu: 2500mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	993314 2500
GTIN	4045197613424
Třída artiklu	91W

Popis**Provedení:**

Elektrická roleta. Vodicí lišty z protlačovaného hliníku, profily rolet z hliníku, tvarovaného válečkováním bez světelných štěrbin. Boční vodicí lišty s 2-násobným kartáčovým těsněním. Elektrický pohon s dálkově ovládaným motorem a vypínáním točivého momentu, s 1 kanálovým ručním vysílačem s ochranou proti stříkající vodě. Automatické zastavení vypnutím z důvodu překážky.

Lakování:

Rám **vždy** světle šedý RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vhodné pro výšku regálu	2500 mm
Vestavná výška	2685 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2430
Počet obsažených baterií	1

Oblast použití	Speciální regál
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Atribut názvu produktu	Užitná hloubka 950 mm
Šířka	1475 mm
Hloubka	105 mm
Druh produktu	Rolety